



## Bottes de sécurité noires DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5, Pointure EU: 43



### Données de commande

N° commande	092916 43
GTIN	8713197371311
Classe d'article	09D

### Description

#### Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. **Excellente adhérence** avec semelle extérieure résistante à l'huile. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne.

- **Dessus Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Doublure noire.**

#### Utilisation:

Industrie

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

### Description technique

Sexe	Homme
Matériau coque de protection	Acier
Résistance à la pénétration	Acier
Classe de protection	S5
Pointure UE	43
Couleur	noir
Type de produit	Bottes en caoutchouc