



Bottes de sécurité, vertes DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5, Pointure EU: 45



Données de commande

N° commande	092919 45
GTIN	8713197371465
Classe d'article	09D

Description

Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. Excellente adhérence avec semelle extérieure résistante à l'huile. **Très confortables**, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne.

- **Dessus Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Doublure noire.**

Utilisation:

Agriculture

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Description technique

Classe de protection	S5
Matériau coque de protection	Acier

Fiche technique

Sexe	Homme
Pointure UE	45
Résistance à la pénétration	Acier
Couleur	Vert
Type de produit	Bottes en caoutchouc