

Filetage Tampon lisse double pour avant-trous 6H, Filetage: M12**Données de commande**

N° commande	486055 M12
GTIN	2050002073821
Classe d'article	48B

Description**Exécution:**

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Forme suivant DIN 2245.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Plage de tolérance	H
Filetage	M12
Qualité	6
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Norme	DIN 13
Type de filetage	M
Pas de filetage	1,75 mm
Classe de tolérance	6H
Etalonnage	L6

Type de produit

Tampons filetés n'entre pas

Services

Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm

028300 20

Étalonnage DAkkSTampon lisse double Ø maximal 60 mm

028340 60