

Garant**Salopettes Industrie, gris / noir, Taille de confection DE: 25****Données de commande**

N° commande	091012 25
GTIN	4067263517382
Classe d'article	01B

Description**Exécution:**

Nouvelle collection Industrie GARANT en **tissu mixte résistant avec éléments en stretch XLANCE®** pour une plus grande liberté de mouvement. Grand confort grâce aux empiècements en **stretch 4 voies** aux endroits nécessitant une plus grande élasticité. Particulièrement résistant grâce à la combinaison de tissus de haute qualité **“made in Europe”** et à l'utilisation de **coutures triples. Zones renforcées en Cordura®** au niveau des genoux. Prévention des rayures sur les pièces grâce aux **fermetures éclair YKK® invisibles**. Lavage industriel autorisé. Indéformable et ne se décolore pas. Idéal pour une utilisation en industrie.

Salopette avec empiècements latéraux en stretch pour un plus grand confort.

- **Deux poches revolver, deux poches avant et une poche à rabat sur la bavette.**
- **Renforts en Cordura® au niveau des genoux.**
- **Poche pour stylo et mètre pliant.**
- **Poche zippée et poche pour téléphone portable.**

Description technique

Taille de confection DE	25
Série	Industrie

Fiche technique

Sexe	Homme
Composition du tissu	33% coton
Composition du tissu	3% élastoléfine
Composition du tissu	64% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	265 g/m ²
Lavage	60 °C couleurs
Couleur	gris / noir
Type de produit	Salopettes