



## Fraise à dresser à 90° MEC17, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/3Lmm



### Données de commande

N° commande	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

### Description technique

Plaquette adaptée	BDMT 170408
Longueur de col $L_1$	40 mm
Ø dents $D_c$	32 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	130 mm
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15,7 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	23,6 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	62 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	57 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,61 degré
Ø $D_3$	25 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------