



Fraise à dresser à 90° MEC17, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/5mm



Données de commande

N° commande	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

Description technique

Plaquette adaptée	BDMT 170408
Ø fixation	22 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15,7 mm
Ø dents D_c	63 mm
Nombre de dents Z	5
Angle de plongée oblique α_{max}	0,26 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	54,6 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------