

**BDMT 170404 ER-JS, PR1535, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	227560 INOX
GTIN	4960664685820
Classe d'article	25A

**Description****Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

90° précis jusqu'à  $a_p = 9$  mm.

**Description technique**

Type	INOX
Avance $f_z$ par dent	0,09 – 0,13 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	BDMT 170404 ER-JS
Nuance	PR1535
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		