

Garant GREENPLUS

**Paire de gants, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094338 7
GTIN	4067263723844
Classe d'article	01H

**Description****Exécution:**

Les nouveaux gants **GARANT GreenPlus** se caractérisent par leur durabilité, leur confort élevé et résistance.

Les gants multi-usages durables sont fabriqués à 85% à partir de **fil de nylon recyclé** (pour la réf. 9) (plus de 54% de matériaux recyclés dans le produit final). Cela permet de **réduire l'empreinte carbone** de 78g (par rapport aux gants multi-usages en nylon disponibles dans le commerce) par paire (pour la réf. 9). Technologie de tricot à jauge 15 pour une excellente sensibilité. Paume avec revêtement en nitrile léger. **Compatibles écrans tactiles**. Conviennent à la fois aux **environnements de travail secs** et aux **zones huileuses, grasses et humides**. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

**Remarque(s):**

Emballage écologique 100 % sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d'emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	7
Série	GreenPlus

Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
EN 388	4121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	verts / noirs
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages