

Garant**Fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, HM, Type: C0616****Données de commande**

N° commande	540355 C0616
GTIN	4067263736776
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Longueur de queue 200 mm.

Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ne mettre la machine en marche qu'une fois la fraise insérée dans la pièce.

Description technique

Ø tête	6 mm
Longueur totale	216 mm
Longueur tête	16 mm
Forme	Bout arrondi
Série	GARANT Master Uni
Type d'outils	HM
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		