



Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 180mm



Données de commande

N° commande	724861 180
GTIN	4003773043706
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).

Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d'un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Surface	chromé

Fiche technique

Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	pince coupante