

HOLEX

Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 60X15mm



Données de commande

N° commande	574253 60X15
GTIN	4067263934776
Classe d'article	57H

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø brosse D ₁	60 mm
Largeur de garnissage L ₁	15 mm
Épaisseur des soies	0,2 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Ø queue D _s	6 mm
Longueur de garnissage H ₁	17 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire