

HOLEX**Brosse de coupe, boisseau en plastique fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1: 50mm**

Données de commande

N° commande	574765 50
GTIN	4067263935025
Classe d'article	57H

Description

Exécution:

Brosses de surface avec **Ø tige 6 mm**.

Pour le **travail de l'acier inoxydable**. Le **boisseau en plastique** sert de protection lors du démarrage et empêche toute corrosion par la pénétration de corps étrangers.

Utilisation:

Sur meuleuses droites, arbres flexibles ou machines fixes. Pour le nettoyage et l'égavurage de petites et moyennes surfaces.

Description technique

Vitesse de rotation max.	10500 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	50 mm
Ø queue D _s	6 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Longueur de garnissage H ₁	28 mm
Type de produit	Brosse pinceau

