

# Porte-plaquettes concave Vario plus Eco pour carottage, Gauche, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 43/60mm



#### Données de commande

N° commande	274519 43/60
GTIN	4067263950912
Classe d'article	21U

### **Description**

#### **Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

#### Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500 - 274503, 274530, 274531.

#### **Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

#### Remarque(s):

 $D_1 = \emptyset$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \emptyset$  max. pour la 1ère gorge.

## **Description technique**

$\varnothing$ max. 1ère gorge $D_2$	60 mm
Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	18 mm
Série	Eco
Ø min. 1ère gorge D₁	43 mm

Plaquette adaptée	273656 – 273749
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	3 mm
Type de produit	Porte-plaquettes