


**Garant****Porte-plaquettes concave Vario plus eco pour carottage, droite, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 67/100mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 274518 67/100 |
| GTIN             | 4067263950851 |
| Classe d'article | 21U           |

**Description****Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Ø max. 1ère gorge $D_2$ | 100 mm          |
| Série                   | Eco             |
| Plaquette adaptée       | 273656 – 273749 |
| Ø min. 1ère gorge $D_1$ | 67 mm           |

## Fiche technique

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Profondeur coupe max. $t_{\max}$ | 18 mm            |
| Type d'utilisation               | droite           |
| Arrosage interne                 | oui              |
| Largeur de gorge $w$             | 3 mm             |
| Type de produit                  | Porte-plaquettes |