

**Veste Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 58****Données de commande**

N° commande	091112 58
GTIN	4014382981044
Classe d'article	09S

**Description****Exécution:**

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

**Veste** avec poche pour téléphone portable.

- **Poignet à bouton.**
- **Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésive.**

**Description:**

- **Poche poitrine intérieure.**
- **Boutonnière cachée.**
- **Deux poches latérales renforcées.**

**Remarque(s):**

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Autres couleurs disponibles sur demande.**

**Veste en bleu bleuet** sous le code art. 091111.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m<sup>2</sup>

Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs

## Description technique

Emplacement pour poche pour téléphone portable	droite
Référence fabricant	Quality Dress
Nombre de poches latérales	2
Poches latérales	renforcé
Fermeture de veste	Fermeture à bouton
Fermeture cachée	oui
Taille FR	54
Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif	2
Taille de confection DE	58
Bande de taille	Taille non élastiquée
Bas des manches	Poignet à bouton
Taille unisexe	XL
Nombre de poches poitrine intérieures	1
Taille UK	42R
Taille US	42/34
Taille IT	54
Série	QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	54
Taille NL	58
Sexe	Homme
Composition du tissu	100% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	285 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène

Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	gris clair
Type de produit	Vestes de travail