

ejendals

Paire de gants Tegera® 9125, Taille des gants: 8



Données de commande

N° commande	094398 8
GTIN	7392626027374
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 9125. Gants en cuir **synthétique** hydrofuge (Microthan®) avec paumes matelassées. Surface texturée pour une meilleure **préhension sur les surfaces sèches et humides**. Avec bandes réfléchissantes sur le dos de la main pour une meilleure visibilité. Modèle court à index renforcé.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

Description technique

Taille des gants	8
Référence fabricant	TEGERA PRO 9125
Contenu	6

Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
EN 388	2122X
Matériau support	Polyester
Revêtement	Similicuir
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Applications	Multi-usages
Couleur	gris / noir / jaune
Utilisation	réutilisable
Matière	Cuir synthétique
Type de produit	Gants multi-usages