

## ejendals

### Paire de gants Tegera® 877, Taille des gants: 7



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 094313 7      |
| GTIN             | 7340118397979 |
| Classe d'article | 04R           |

## Description

### Exécution:

Tegera® 877. Extrêmement fins pour un grand confort et une sensibilité maximale. Gants antistatiques pour applications **ESD**. Compatibles **écrans tactiles**.

### Norme:

EN 388; EN ISO 21420

### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

## Description technique

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Taille des gants    | 7          |
| Référence fabricant | TEGERA 877 |
| Contenu             | 6          |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Propriété des gants       | Compatibles écrans tactiles |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD                     |
| EN 388                    | 3120X                       |
| Matériau support          | Nylon                       |
| Revêtement                | PU                          |
| Variante de revêtement    | Paume                       |
| Applications              | Précision                   |
| Couleur                   | bleu / noir                 |
| Tricot technologique      | 18G                         |
| Utilisation               | réutilisable                |
| Type de produit           | Gants multi-usages          |