

## ejendals

### Paire de gants Tegera® 877, Taille des gants: 11



## Données de commande

N° commande	094313 11
GTIN	7340118398334
Classe d'article	04R

## Description

### Exécution:

Tegera® 877. Extrêmement fins pour un grand confort et une sensibilité maximale. Gants antistatiques pour applications **ESD**. Compatibles **écrans tactiles**.

### Norme:

EN 388; EN ISO 21420

### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

## Description technique

Référence fabricant	TEGERA 877
Taille des gants	11
Contenu	6

Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique	ZED/ESD
EN 388	3120X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	bleu / noir
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages