

Garant
Foret à centrer CN, 90°, Ø Ds: 16mm

Données de commande

N° commande	231500 16
GTIN	4045197220462
Classe d'article	21Y

Description

Exécution:
Avec queue Weldon.

Description technique

Ø perçage max. d ₁	15 mm
Ø queue D _s	16 mm
Taille de plaquette	16
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Vis pour plaquette	231540 TX15 (2,5 Nm)
Longueur queue h	70 mm
Code ISO plaquette	SOGT 11T3
Profondeur de perçage max. l ₁	7 mm
Nombre de dents Z	1
Queue	Queue Weldon
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette	90
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette	Rayon
Attribut des noms de produit	90°
Arrosage interne	non
Angle de pointe	90 degré

Type de produit

Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Vis de serrage Torx[®] Taille empreinte TX15

231540 TX15

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce
Longueur totale 50 mm

659874 50

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500