

**mimatic**  
Tool Systems
**Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 40mm**

**Données de commande**

N° commande	218226 40
GTIN	2050001737373
Classe d'article	29C

**Description**
**Exécution:**

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.<br>Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e$  max.

**Description technique**

Prof. d'attaque $a_{e\max}$ par coupe	10,5 mm
Ø D	40 mm
Type support de base	11/18
Largeur de plaquette E	6 mm
Nombre de dents Z	20
Queue	avec alésage
Revêtement	TiAlN

Avance $f_z$	0,025 mm
Matériau	Carbure monobloc
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

### Accessoires

Support de base Queue Weldon Type 11/18	218205 11/18
---	--------------