

**Garant**

**Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette Acier, largeur ap = 1,5 mm, Ø D / nombre de dents Z: 80/5mm**

**Données de commande**

N° commande	218422 80/5
GTIN	4045197533784
Classe d'article	21P

**Description****Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision.**

**Utilisation:**

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

**Utilisation - Descriptif:**

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Numéro de commande: 218440 à 218444 (voir catalogue général)

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$ pour $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Ø support de base $d_2$	40 mm
Longueur totale $L_{tot}$ pour $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Ø dents $D_c$	80 mm
Ø col $d_1$	40 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	20 mm
Longueur totale $L_{tot}$ pour $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Ø fixation	22 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1113
Nombre de dents $Z$	5
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles