

**Garant****Lame HSS, largeur ap = 1,5 mm, Ø D / nombre de dents Z: 63/4mm****Données de commande**

N° commande	218440 63/4
GTIN	4045197534088
Classe d'article	21P

**Description****Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**.

**Utilisation:**

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

**Description technique**

Ø dents D <sub>c</sub>	63 mm
Jeu de vis de fixation	219985
Plaquette adaptée	XC.. 1113

Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises 3 tailles

---

## Accessoires

Jeu de vis de fixation 10 pièces	219985
----------------------------------	--------