

Garant

**Plaquette de tronçonnage neutre, HB7130, Largeur de gorge w (mm) /
Quantité: 2,2/30**

**Données de commande**

N° commande	GG2710 2,2/30
GTIN	4067263090588
Classe d'article	GGN

Description**Adapté(s) pour:**

Lames de rainurage 273552 – 273558 et 273562 – 273570.

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,1 mm
Quantité	30
Contenu	273115 2,2
Avance f	0,07 mm/tr
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nuance	HB7130
Application principale	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 2,2 mm

273115 2,2