



**Plaquette de tronçonnage neutre, HBX25, Largeur de gorge w (mm) /  
Quantité: 3,1/50**



### Données de commande

N° commande	GG2715 3,1/50
GTIN	4067263096733
Classe d'article	GGN

### Description

**Adapté(s) pour:**

Lame de rainurage 273000.

### Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,1 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Contenu	273010 3,1
Avance f	0,1 mm/tr
Quantité	50
Nuance	HBX25
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Plaquettes de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 3,1 mm

273010 3,1