

Garant**Plaquette de tournage pour semi-finition TCGT, HU7310, M: 110204/50****Données de commande**

N° commande	GG2680 110204/50
GTIN	4067263098348
Classe d'article	GGN

Description technique

Contenu	260982 HU7310
Prof. coupe a_p	0,25 - 2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HU7310
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	24 m/min	N

Alu (à copeaux courts)	adaptée	25 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	10 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	24 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	15 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

TC. T 110204 Nuance HU7310

260982 HU7310