

**Garant**

**Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette HSS, largeur ap = 1,5 mm, Ø D / nombre de dents Z: 125/10mm**

**Données de commande**

N° commande	218420 125/10
GTIN	4045197533739
Classe d'article	21P

**Description****Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision.**

**Utilisation:**

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

**Utilisation - Descriptif:**

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Numéro de commande: 218440 à 218444 (voir catalogue général)

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$ pour $a_p$ 2,2 mm	65 mm
$\varnothing$ col $d_1$	58 mm
$\varnothing$ fixation	32 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	33,5 mm
Longueur totale $L_{tot}$ pour $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1113
$\varnothing$ dents $D_c$	125 mm
Longueur totale $L_{tot}$ pour $a_p$ 1,5 mm	64,4 mm
$\varnothing$ support de base $d_2$	58 mm
Nombre de dents $Z$	10
Type de queue	avec alésage
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles