

Garant

Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette Acier, largeur $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / nombre de dents Z: 63/4mm

**Données de commande**

N° commande	218430 63/4
GTIN	4045197534033
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision.**

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Utilisation - Descriptif:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Numéro de commande: 218440 à 218444 (voir catalogue général)

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à $\varnothing D = 200$ mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Longueur totale L_{tot} pour a_p 1,5 mm	51,4 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e \text{ max}}$	15,5 mm
Longueur totale L_{tot} pour a_p 3,1 mm	52,8 mm
Ø dents D_c	63 mm
Longueur de col L_1	38 mm
Longueur totale L_{tot} pour a_p 2,2 mm	52 mm
Ø fixation	22 mm
Ø col d_1	32 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1125
Ø support de base d_2	40 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles