

Garant
APMT 180508 ER, HB7935, Type: TI

Données de commande

N° commande	215254 TI
GTIN	4045197696199
Classe d'article	21A

Description
Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,17 mm

Description technique

Type	TI
Avance f_z par dent	0,17 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 180508 ER
Nuance	HB7935
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		