



Perceuses-visseuses sans fil ProCORE, Type: GSR1860PRO



Données de commande

N° commande	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

- **Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Poignée Softgrip.**

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.

Avantage(s):

Système Electronic Motor Protection.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, chargeur rapide, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

Description technique

Capacité de la batterie	4 Ah
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	GSR 18V-60C
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1900 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Utilisation type	Strong
Couple max. doux	31 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 600 min ⁻¹
Type de moteur	Moteur sans charbons
pour matériau	Bois
Poids	18 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	15 - 13 mm
Couple max. dur	60 Nm
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx

Accessoires

Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

073856 C18

073863 C18

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la
batterie C18 V
