

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7B**Données de commande**

N° commande	930505 800/7B
GTIN	4067263100607
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×24G, avec tiroirs 20×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Nombre de portes	0
Largeur utile des tiroirs en G	20

Nombre de tiroirs	7
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur	600 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur utile	700 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Hauteur	800 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Poids	100 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Profondeur	600 mm
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Armoire à outils