

Garant**Lame HSS, largeur ap = 2,2 mm, Ø D / nombre de dents Z: 125/10mm****Données de commande**

N° commande	218442 125/10
GTIN	4045197534156
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision.**

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Jeu de vis de fixation	219985
Ø dents D _c	125 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1119

Nombre de dents Z	10
Type de queue	avec alésage
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis de fixation 10 pièces	219985
----------------------------------	--------