

Garant

Lame HSS, largeur ap = 1,5 mm, Ø D / nombre de dents Z: 100/8mm


Données de commande

N° commande	218440 100/8
GTIN	4045197534101
Classe d'article	21P

Description
Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision.**

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Jeu de vis de fixation	219985
Plaquette adaptée	XC.. 1113
Ø dents D _c	100 mm

Nombre de dents Z	8
Type de queue	avec alésage
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis de fixation 10 pièces	219985
----------------------------------	--------