

Garant

Lame HSS, largeur $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / nombre de dents Z: 160/15mm



Données de commande

N° commande	218444 160/15
GTIN	4045197534217
Classe d'article	21P

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à $\varnothing D = 200$ mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Jeu de vis de fixation	219985
\varnothing dents D_c	160 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1125

Nombre de dents Z	15
Type de queue	avec alésage
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis de fixation 10 pièces	219985
----------------------------------	--------