

Garant**Plaquette Largeur 3,1 mm, Type: ST900****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 218470 ST900 |
| GTIN | 4045197534316 |
| Classe d'article | 21B |

Description**Utilisation:**

Pour fraises 3 tailles 218408 – 218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

Type: ST900

Rayon d'angle: 0,2 mm

Nuance: HB7535

Avance f_z : 0,1 mm

Tolérance a_p : 0 / +0,3 mm

Description technique

| | |
|-----------------|-------------|
| Tolérance a_p | 0 / +0,3 mm |
| Type | ST900 |
| Avance f_z | 0,1 mm |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Nuance | HB7535 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Revêtement | TiAlN |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |