



Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, \varnothing DC / Zeff: 100/12mm



Données de commande

N° commande	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Longueur totale L_{tot}	40 mm
\varnothing dents D_c	100 mm
Nombre de plaquettes	12
Nombre de dents effectif Z_{eff}	12
Série	HELISLOT
\varnothing fixation	27 mm

Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	26 mm
Longueur de col L_1	25 mm
Largeur de rainure a_p	10 mm
Référence fabricant	FDN D100-10-27-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraise 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------