



Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, \varnothing DC / Zeff: 125/14mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 227720 125/14 |
| GTIN | 7291075430875 |
| Classe d'article | 19D |

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

| | |
|------------------------------------|----------|
| \varnothing dents D_c | 125 mm |
| Série | HELISLOT |
| Nombre de dents effectif Z_{eff} | 14 |
| Longueur totale L_{tot} | 45 mm |
| Nombre de plaquettes | 14 |
| \varnothing fixation | 32 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$ | 33 mm |
| Longueur de col L_1 | 31 mm |
| Largeur de rainure a_p | 10 mm |
| Référence fabricant | FDN D125-10-32-XN09 |
| Type de queue | avec alésage |
| Type de produit | Fraise 3 tailles |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3 | 229695 3 |
|--|----------|