



SYHU 0704ADN, IC330, Type: INOX



Données de commande

N° commande	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Classe d'article	19A

Description

Exécution:

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d'état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Avance f_z par dent	0,16 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	DOVEIQMILL
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Géométrie	ADN
Référence fabricant	IQ845 SYHU 0704ADN IC330

Code ISO plaquette	SYHU 0704ADN
Nuance	IC330
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		