

**Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	273611 4
GTIN	7291075404098
Classe d'article	26D

**Description****Exécution:**

CUTDIA (mm): 52

**Adapté(s) pour:**

Queues de serrage 273600 – 273605.

**Adapté(s) pour:**

LOGIPFGRIP

**Attention:**

Clé de montage 279955 à commander séparément.

**Description technique**

Largeur de gorge w	4 mm
CUTDIA	52 mm
Série	TANGFGRIP
Rainurage axial possible	non
Pour Ø pièce max.	52 mm

Type de queue	Porte-outils à vis
Longueur col	26 mm
Référence fabricant	TGAQ D52-4-2Z-JHP
OAL	50 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes