



Porte-plaquettes TANGGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 4mm



Données de commande

N° commande	273614 4
GTIN	7291075404081
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

CUTDIA (mm): 120

Adapté(s) pour:

Queues de serrage 273600 – 273605.

Adapté(s) pour:

LOGIPFGRIP

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Description technique

CUTDIA	120 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Série	TANGGRIP
Rainurage axial possible	non
Type de queue	Porte-outils à vis
Pour Ø pièce max.	120 mm

Longueur col	60 mm
Référence fabricant	TGAQ D120-4-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes