

Garant**Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 12 mm, Ø D: 50mm****Données de commande**

N° commande	218567 50
GTIN	4045197530479
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219984 (TX15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf.**

IP15.

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Description technique

Plaquette adaptée	SNHX
Ø col d ₁	32 mm
Ø dents D _c	50 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	2

Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	8,5 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Ø fixation	16 mm
Longueur de col L_1	15 mm
Nombre de plaquettes	4
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1207
Jeu de vis pour plaquettes	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219984
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2