

Garant**Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 8 mm, Ø D: 80mm****Données de commande**

N° commande	218565 80
GTIN	4045197530257
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219978 (TX15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf.**

IP15.

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Description technique

Ø dents D_c	80 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	20 mm
Ø col d_1	40 mm
Ø fixation	22 mm

Plaquette adaptée	SNHX
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Longueur de col L_1	15 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Nombre de plaquettes	8
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 12045
Jeu de vis pour plaquettes	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219978