

Garant**Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 8 mm, Ø D: 50mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 218565 50 |
| GTIN | 4045197530240 |
| Classe d'article | 210 |

Description**Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219978 (TX15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf.**

IP15.

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Description technique

| | |
|--------------------------------|-------|
| Ø fixation | 16 mm |
| Plaquette adaptée | SNHX |
| Longueur de col L ₁ | 15 mm |
| Ø dents D _c | 50 mm |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Ø col d ₁ | 32 mm |
| Longueur totale L _{tot} | 50 mm |
| Nombre de dents effectif Z _{eff} | 2 |
| Profondeur d'entaille max. a _{e max} | 8,5 mm |
| Nombre de plaquettes | 4 |
| Type de queue | avec alésage |
| Arrosage interne | non |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Code ISO plaquette | SN.. 12045 |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219978 (IP15; 2,2 Nm) |
| Type de produit | Fraises 3 tailles |

Accessoires

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219978 |