



## Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 6/0,35mm



### Données de commande

N° commande	274222 6/0,35
GTIN	7291075326192
Classe d'article	26A

### Description

**Exécution:**

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

**Utilisation:**

Pour rainurage axial.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274202 – 274205.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Rayon d'angle R	0,35 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Avance f	0,12 - 0,2 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm

Série	TANG-GRIP
Référence fabricant	TNF 6P-IQ IC808
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 150 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage