



## Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 3/0,3mm



### Données de commande

N° commande	274224 3/0,3
GTIN	7291075310580
Classe d'article	26A

### Description

**Exécution:**

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

**Utilisation:**

Pour rainurage axial.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274202 – 274205.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Largeur de gorge w	3 mm
Rayon d'angle R	0,3 mm
Avance f	0,08 - 0,1 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm

Série	TANG-GRIP
Référence fabricant	TNF 3M-IQ IC808
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 150 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage