




Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 80-110mm



Données de commande

N° commande	274202 80-110
GTIN	7291075311150
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	6 mm
Série	TANG-GRIP
Longueur totale L	90 mm
Profondeur de coupe t_{max}	30 mm
WF	10,2 mm
WB_2	18 mm
Hauteur fonctionnelle h_1	24,8 mm
Hauteur de queue h_5	32 mm
Référence fabricant	TNFFA 80R-6IQ
Longueur col	27 mm

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis