



Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 150-700mm



Données de commande

N° commande	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	6 mm
Longueur totale L	150 mm
Profondeur de coupe t_{max}	35 mm
Série	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Hauteur fonctionnelle h_1	24,8 mm
Hauteur de queue h_5	32 mm
Référence fabricant	TNFFH 150R-6IQ

Longueur col	35 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis