



Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 150-500mm



Données de commande

N° commande	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Description technique

Profondeur de coupe t_{max}	32 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Série	TANG-GRIP
Longueur totale L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Hauteur de queue h_5	32 mm
Hauteur fonctionnelle h_1	24,8 mm
Référence fabricant	TNFFH 150R-4IQ

Longueur col	32 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis