



Porte-outils HELIGRIP HELI, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/5mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273766 25/5 |
| GTIN | 7291075031454 |
| Classe d'article | 26D |

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Description technique

| | |
|---------------------------------|----------------|
| WF | 22,9 mm |
| Série | HELI GRIP |
| Longueur de tête L ₁ | 42 mm |
| Largeur de gorge w | 5 mm |
| Taille de queue | 25 mm |
| Longueur totale L | 140 mm |
| REGL. HTEUR | 4,2 mm |
| CWX | 5 mm |
| CUTDIA | 50 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Référence fabricant | HELR 2525-5T25 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |
| Rainurage axial possible | oui |
| Type de produit | Porte-outils à vis |