



Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 12/22mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273576 12/22 |
| GTIN | 7291075318159 |
| Classe d'article | 26D |

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

Description technique

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Taille de queue | 12 mm |
| CWN-CWX | 2 - 2,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| Longueur de tête L ₁ | 26,9 mm |
| HBH | 8 mm |
| Longueur totale L | 100 mm |
| Série | PENTAIQGRIP |
| WF | 11,4 mm |
| HBL | 25,7 mm |
| Référence fabricant | PCHR 12-D22-2-IQ |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Porte-outils à vis |