



Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 16/22mm



Données de commande

N° commande	273577 16/22
GTIN	7291075318128
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

Description technique

Longueur de tête L ₁	26,9 mm
Longueur totale L	120 mm
HBH	4 mm
WF	15,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Taille de queue	16 mm
Série	PENTAIQGRIP
H	25,5 mm
HBL	23,2 mm
Référence fabricant	PCHL 16-D22-2-IQ
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis